

unc II
Arcury 80

KUROKAWA

Model. SAY-80L2K


KUROKAWA



SUZUKID®

100V電源、しかもノンガスでオートマだから、誰にでも手軽に溶接をお楽しみ頂けます。

門扉・フェンスなどの製作・補修から、ガーデニングやインテリアのアイアン雑貨づくり、カー&バイクいじりや農機具のメンテナンスなどに最適です。



ワイヤ交換部開口時



ワイヤスピードも兼ねた出力電流調整ダイヤル

メインスイッチ

トーチ

アースクリップ

ノンガスワイヤに新しくステンレスが登場!!

ステンレス用

ノンガス用
フラックス入ワイヤF-1
PF-12 ステンレス用0.8φ / 0.45kg
JANコード: 4991945026537



軟鋼用

ノンガス用
フラックス入ワイヤF-1
PF-01 軟鋼用0.8φ / 0.8kg
JANコード: 4991945020887



薄板溶接を可能にするリアクターボックス(別売)

溶接電流を絞りながら電流を安定させることで0.8mmまでの薄板溶接が穴を開けずに出来るようになります



SR-80
リアクターボックス
JANコード: 4991945026599

製品仕様

品名	アーキュリー80ルナ II KUROKAWA
型式	SAY-80L2K
JANコード	4991945030534
定格入力電圧	単相 100V
定格出力電流	DC40A~75A
定格周波数	50/60Hz 兼用
定格使用率	20%
定格入力電流	AC25A
定格入力	2.5kVA
ワイヤサイズ	ノンガスワイヤ 0.8φ
絶縁階級	H種
寸法	211W×330L×235H
質量	11.5kg


特徴

- 高圧ガス不要で100V電源があればOK!!
- 使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
- 強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%。
- トリガー(引き金)を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計。
- 無段階の出力電流調整とワイヤスピード調整がひとつのダイヤルで可能です。

溶接可能板厚

※1
軟鋼 1.0~1.2mm、ステンレス 0.8~1.0mmは点付断続溶接が可能な板厚です。

★軟鋼 0.8~1.2mmの板厚を溶接する場合はリアクターボックス(別売)を使用すると便利です。



可能な溶接方法と材料

	軟 鋼	ステンレス	アルミ
ノンガス溶接	◎	◎	×

標準セット内容

- ① アースクリップ(コード2.0m本体付)
- ② トーチ(コード2.0m本体付) 極細ノズル、チップ付
- ③ 電源コード(2.0m本体付)
- ④ 2P/100V変換アダプター
- ⑤ 手持遮光面(フィルター&カバープレート付)
- ⑥ チップ付ワイヤブラシ

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

溶接専門
ウェブサイト
ようせつちゅう

溶接人

Check! **welder.co.jp**

消耗品・オプション



SAY-80L2 補修部品
P-613 極細ノズル(1ヶ入)
JANコード: 4991945025639



SAY-80L2 補修部品
P-608 極細用チップ0.8φ(5ヶ入)
JANコード: 4991945025646



ステンレス溶接焼け除去剤
P-446 さすがきれい
JANコード: 4991945023543



スパッタ付着防止剤
P-447 スパブロック
JANコード: 4991945022591



養生用溶接火花受けシート
P-495 スパシヤッタ
JANコード: 4991945021709



液晶式自動遮光カートリッジ
P-670 液晶カートリッジ
JANコード: 4991945023154

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960
SUZUKID **スター電器製造株式会社**
—溶接シーンに新しいスパークを— STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.
www.suzukid.co.jp

本社営業所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466(27)2666 FAX.0466(27)1055
茨城営業所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 TEL.0299(23)6221 FAX.0299(23)6885
大阪営業所 / 〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8 TEL.072(695)4815 FAX.072(693)9815
福岡出張所 / 〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 ハルクス375 1F TEL.092(571)2591 FAX.092(571)2592
アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299(23)6221 FAX.0299(23)6885

●商品の仕様、デザインは改良のため、一部変更することがありますので、ご了承ください。
※アーキュリー80ルナ II KUROKAWAのボディに使用されている黒皮とは、黒皮鉄の表面を覆う酸化皮膜のことを称し、当商品はその風合いにこだわった仕上げをしており、1つ1つ表情が異なります。その風合いを残すためバフ加工等をせずに仕上げていますため、板金加工上で生じる傷などもそのまま仕上げておりますので、あらかじめご了承ください。

■特約店