

SUZUKID

液晶カートリッジ初

遮光前遮光度 **#2.0**

遮光度調整機能付モデル
(#5/#7～#12)

- デジタル -



DGM-100

デジタル調整機能付液晶カートリッジ

- デジタル -

DIGIMETAL



ライトモデルでも**明るい**

遮光前遮光度 **#2.5**

遮光度固定モデル
(#10/#11)


- デジタル ライト -



DGM-10L/DGM-11L

DIGIMETAL's POINTS

- デジタル制御の高性能液晶カートリッジ
- 3種のデジタル調整ボタン
- ブルーフィルタで鮮明な視界を確保
- 熱に強いステンレスボディ



※画像はイメージです。

遮光度調整機能付モデル

- デジタル -

デジタル

DGM-100



便利な 3 つの調整ボタン

① 遮光度調整ボタン (長押し: GRIND モード)

溶接作業に合わせて遮光度を 7 段階 (#5, #7 ~ #12) 調整します。

② 感度調整ボタン (長押し: 外部光干渉防止モード)

光を感知するセンサーの感度を 7 段階調整します。

③ 戻り速度調整ボタン (長押し: フェードモード)

通常の明るさに戻る時間を 7 段階 (約 0.06 秒 ~ 約 1.0 秒) 調整を行います。

※見え方には個人差があります。


遮光度固定モデル

- デジタル ライト -

デジタル
Light

DGM-10L : #10

DGM-11L : #11



① モードボタン (長押し: 電池残量表示)

溶接モードと切断/研磨に便利な GRIND モードを切り替えることができます。

② 感度調整ボタン (長押し: 外部光干渉防止モード)

光を感知するセンサーの感度を 7 段階調整します。

③ 戻り速度調整ボタン (長押し: 戻り速度オートモード)

通常の明るさに戻る時間を 7 段階 (約 0.06 秒 ~ 約 1.0 秒) 調整を行います。

市販の手持面・ヘルメット面に取り付可能

JIS 規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取り付可能。手持面を愛する方にも液晶式自動遮光面と同等の機能を実現。

装着手順 (外側から内側)

1. 外側カバープレート

推奨: PM-001 ※素ガラス使用可能

2. デジタル (液晶カートリッジ)

3. 専用内側カバープレート (付属品)



当社の開閉式
ヘルメット面
P-890 と
相性抜群!!



オプション / 消耗品

製品スペック



製品ページはこちら

外側カバープレート (3 枚入)
PM-001
JAN:4991945 033627

内側カバープレート (3 枚入)
DM-001
JAN:4991945 034440

品名	デジタル	デジタルライト #10	デジタルライト #11
型式	DGM-100	DGM-10L	DGM-11L
JAN コード	4991945 034266	4991945 034273	4991945 034280
用途	TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接 / 切断 / 研磨		
遮光度	遮光前 / #2 遮光時 / #5, #7 ~ #12 (7 段階調整)	遮光前 / #2.5 遮光時 / #10	遮光前 / #2.5 遮光時 / #11
遮光速度	1/10,000 秒		
遮光フィルタ色	青		
視野の広さ	96mm × 34mm		
電源	ソーラーパネル + リチウム電池 (CR1025) × 2 個		
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	108 × 5 × 50.8mm		
本体質量	約 60g		
付属品	・ 外側カバープレート (1 枚) ・ 内側カバープレート (1 枚) ・ リチウム電池 (CR1025) × 6 個※テスト電池用		
当社対応製品	P-2, P-3, P-189, P-463, P-796, P-797, P-798, P-799, P-890, P-896 ~ P-899, P-901 ~ P-904		

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0088B]

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

SUZUKID

www.suzukid.co.jp



本 社 営 業 所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F
茨 城 営 業 所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1
大 阪 営 業 所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室
福 岡 営 業 所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1
アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 (石岡事業所内)

TEL. 0466 (27) 2666 (代) FAX. 0466 (27) 1055
TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885
TEL. 072 (963) 5666 (代) FAX. 072 (963) 5668
TEL. 092 (953) 7011 (代) FAX. 092 (953) 7022
TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885